

- ✓ 1 Tür, 2 Schubladen 1/1 GN, 150 mm, gekühlt
- ✓ Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- ✓ 1 door, 2 drawers 1/1 GN, 150 mm, refrigerated
- ✓ Temperature range: 0 °C to 10 °C
- ✓ 1 porte, 2 tiroirs GN 1/1, 150 mm, réfrigérés
- ✓ Température de service : de 0 °C à 10 °C

Umluftkühltisch mit Aufkantung 50 mm,
Art.-Nr. 110802MA

Ventilated refrigerated counter with
splashback 50 mm, code-No. 110802MA

Table réfrigérée ventilée avec dossier 50 mm,
code-No. 110802MA



Umluftkühltisch



1 Tür, 2 Schubladen 1/1 GN, 150 mm, gekühlt

- Kühlmittel R134a
- FCKW-frei
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Anschlusswert: 350 W / 230 V 50 Hz
- Maße: B 1342 x T 700 x H 850 mm

GTIN 4015613613505
Art.-Nr. 110802

Umluftkühltisch mit Aufkantung 50 mm

GTIN 4015613613512
Art.-Nr. 110802MA

Ventilated refrigerated counter



1 door, 2 drawers 1/1 GN, 150 mm, refrigerated

- Coolant R134a
- Free of CFC free
- Temperature range: 0 °C to 10 °C
- Power: 350 W / 230 V 50 Hz
- Size: W 1342 x D 700 x H 850 mm

GTIN 4015613613505
Code-No. 110802

Ventilated refrigerated counter with splashback 50 mm

GTIN 4015613613512
Code-No. 110802MA

Table réfrigérée ventilée



1 porte, 2 tiroirs GN 1/1, 150 mm, réfrigérés

- Liquide réfrigérant R134a
- Sans CFC
- Température de service : de 0 °C à 10 °C
- Puissance : 350 W / 230 V 50 Hz
- Dimensions : L 1342 x P 700 x H 850 mm

GTIN 4015613613505
Code-No. 110802

Table réfrigérée ventilée avec dossier 50 mm

GTIN 4015613613512
Code-No. 110802MA