

**Artikelnummer:** 128484

**Kurzbeschreibung:** Kipp-Behälter Bauer Mini Typ MGU 610, besonders niedrige Bauhöhe, verzinkt

**Langbeschreibung:** Kipp-Behälter Bauer Mini Typ MGU 610, besonders niedrige Bauhöhe, in diversen Farben: Der Kipp-Behälter Bauer Mini Typ MGU 610 lässt sich perfekt unter Maschinen oder Bändern zum Einsatz bringen. Dank der extrem niedrigen Bauhöhe und der Schüttkantenhöhe von 350 mm macht er in Anlagen oder auf Baustellen eine gute Figur. Das Kippen aus jedweder Höhe per Seilzug ist durch die Bauart vom Staplersitz aus einfach durchzuführen. Ein umlaufendes Randprofil umgibt das robuste Wannengeblech, der stabile Grundrahmen ist mit integrierten Einfahrtaschen für Gabelzinken ausgestattet. Um mehr Flexibilität und Mobilität zu erreichen, lassen sich die Rollen nachrüsten. Der Kipp-Behälter Bauer MGU 610 kommt mit einer Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Weitere Details: In verschiedenen Farbvarianten verfügbar Maximale Traglast von 1000 kg Gesamtgewicht von 134 kg Außenmaße: B 1680 x T 1385 x H 450 mm Innenmaße der Einfahrtaschen: B 200 x H 60 mm Gesamtvolumen von 610 l



**EAN/GTIN:** 4052462063365