

Rollcart chariot à étagères ESD

force 300 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 990 x 590
mm, plateau(x) en bois,
électroconducteur, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL5010 bleu
gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158364

Rollcart Chariot à plateaux antistatiques

Avec poignée droite

chariot à étagères ESD

- force 300 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 990 x 590 mm
- hauteur x longueur x largeur 810 x 1190 x 600 mm
- plateau(x) en bois, électroconducteur
- plateaux avec rebord de tableau en acier
- barre de poussée horizontal
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | matériau de finition | soudé |
| type de chariot | chariot à étagères | conducteur d'électricité | oui |
| charge | 300 kg | poignée | 1 pièce |
| longueur de plateau | 990 mm | Sens de la poignée | horizontal |
| largeur de plateau | 590 mm | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| nombre de plateaux | 2 pièce | pneumatique | TPE |
| matériau plateau(x) | bois | matériau de boîtier | acier |
| exécution plateau(x) | électroconducteur | Ø de roue | 125 mm |
| Rebord de tableau | acier | roulement | roulement rainuré à billes |
| Hauteur du bord | 15 mm | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| hauteur | 810 mm | surface | finition peinture époxy |
| longueur | 1190 mm | couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| largeur | 600 mm | Poids | 26 kg |
| matériau | acier | | |