


élément mural pour parois de séparation

hauteur x largeur 2200 x 980 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 205885



Panneau pour système de cloisons

élément mural pour parois de séparation

- hauteur x largeur 2200 x 980 mm
- dimension système 1000 mm
- grille 40 x 40 x 3,8
- cadre en profilé C
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures










Détails techniques




sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	largeur de maille	40 mm
équipement de sécurité	parois de séparation	épaisseur du fil	3,8 mm
élément de grillage	élément mural	profilé	profilé C
hauteur	2200 mm	matériau	acier
largeur	980 mm	surface	finition peinture époxy

dimension système	1000 mm	Poids	17 kg
hauteur de maille	40 mm		

Accessoires

101648		montant T pour parois de séparation, hauteur 2200 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
101649		profilé de raccordement mural pour parois de séparation, hauteur 2000 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
206017		rehausse pour élément mural pour parois de séparation, hauteur x largeur 750 x 980 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
206039		montant d'extrémité pour parois de séparation, hauteur 2200 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
206061		poteau d'angle pour parois de séparation, hauteur 2200 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
529615		élément angulaire pour parois de séparation, hauteur x largeur 2200 x 480 / 480 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
886228		Poteau intermédiaire pour parois de séparation, hauteur 2200 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Cela s'adapte aussi ...

144768		chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
210871		table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang