

## ZARGES

### escalier mobile roulant

2 marches striées (estrade incl.),  
inclinaison 60°, en aluminium

Numéro d'article: 225103



## ZARGES Escalier mobile

### pour un changement rapide du lieu d'utilisation

escalier mobile roulant

- accès à un côté
- 2 marches striées (estrade incl.)
- largeur de marche 800 mm
- hauteur 0,5 m
- inclinaison 60°
- portée 0,77 m
- en aluminium
- avec 2 roulettes
- poids 57,9 kg
- selon DIN EN ISO 14122

## Détails techniques

technique de montée	escalier mobile	portée	0,77 m
matériau	aluminium	hauteur	0,5 m
utilisation	à un côté	roulant	oui
nombre de marches	2	équipement échelle	2 roulettes
type de marche/d'échelon	marches striées	norme	DIN EN ISO 14122
largeur de marche	800 mm	Poids	57,9 kg
inclinaison	60 °		