

Cascoo roulette fixe

force 250 kg, diamètre 125 mm,
longueur moyeu 50 mm, avec
bandage polyuréthane, moyeu
avec roulement à billes, jante en
polyamide, jante avec pare-fils,
fixation avec panneau

Numéro d'article: 243555



roulette fixe

- force 250 kg
- diamètre 125 mm
- longueur moyeu 50 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec roulement à billes
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	250 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyuréthane	longueur de moyeu	50 mm

Ø de roue	125 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	roulement à billes	Poids	0,65 kg