

## palette hygiénique

en PE régénéré, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 1000 mm, force statique / dynamique 7500 / 2500 kg, soubassement 3 patins, tablette supérieure pleins avec revêtement antidérapant

lot 3 pièce



Numéro d'article: 528390



## Palette hygiénique fortes charges

### avec tapis antidérapant

palette hygiénique





- en PE régénéré
- hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 1000 mm
- force statique / dynamique 7500 / 2500 kg
- force dans le rayonnage 1250 kg
- préhension Sur tous les côtés
- largeur d'entrée côté longueur/largeur 910 / 780 mm
- soubassement 3 patins
- tablette supérieure pleins avec revêtement antidérapant
- Résistant à la température -30 °C à +60 °C
- poids 127,5 kg

## Détails techniques

type d'emballage	palette	soubassement	3 patins
type de palette	palette hygiénique	convient pour aliments	non
hauteur	150 mm	résistance à la température	-30 °C à +60 °C
longueur	1200 mm	Largeur d'entrée côté longueur	910 mm
largeur	1000 mm	Largeur d'entrée côté	780 mm

		largeur
capacité de charge statique	7500 kg	charge dynamique 2500 kg
matériau	PE régénéré	charge dans rayonnage 1250 kg
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	bordure de sécurité non
revêtement extérieur	pleins avec revêtement antidérapant	emboîtable non
gerbable	oui	Poids 127,5 kg

## Cela s'adapte aussi ...

202873		diabolo de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm