


■ DATENBLATT: LED PATCHKABEL RJ45 UNGESCHIRMT CAT.6



■ TECHNISCHE DATEN

- Stecker: RJ45 ungeschirmt, Cat.6
Steckergehäuse inkl. Rastnasenschutz mit umspritzter Knickschutztülle inkl. rote LED zur optischen Nachverfolgung, optische Erkennung bis 100m
- Kabel: U/UTP 4x2xAWG24/7, 250 MHz, Kategorie 6
- Mantel: grau, FRNC: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034
- Stecker nach EN60603-7
- Belegung: EIA/TIA 568B 1:1
1 = orange/weiß, 2 = orange, 3 = grün/weiß, 4 = blau, 5 = blau/weiß, 6 = grün, 7 = braun/weiß, 8 = braun
- Einsatzbereich: IEEE 802.3; 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 1GBase-T; IEEE 802.5; 16 MB; ISDN; FDDI; ATM, Telefon
- Systempatchkabel der Schrack Toolless Line

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
LED Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, LS0H, grau, 0,5m	H6USG00K5G
LED Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, LS0H, grau, 1,0m	H6USG01K0G
LED Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, LS0H, grau, 2,0m	H6USG02K0G
LED Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, LS0H, grau, 3,0m	H6USG03K0G
LED Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, LS0H, grau, 5,0m	H6USG05K0G
LED Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, LS0H, grau, 7,0m	H6USG07K0G
LED Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, LS0H, grau, 10,0m	H6USG10K0G
LED Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, LS0H, grau, 15,0m	H6USG15K0G
LED Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, LS0H, grau, 20,0m	H6USG20K0G
LED Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, LS0H, grau, 25,0m	H6USG25K0G
LED Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, LS0H, grau, 30,0m	H6USG30K0G
Patchfinder	HLEDTOOL
Clip zur Farbcodierung rot 100 Stk.	HLEDCLIPR
Clip zur Farbcodierung blau 100 Stk.	HLEDCLIPB
Clip zur Farbcodierung grün 100 Stk.	HLEDCLIPU
Clip zur Farbcodierung gelb 100 Stk.	HLEDCLIPY