

## Tiefkühltruhe CAL 46 mit Schiebedeckeln

Die Tiefkühltruhe mit geschäumtem Schiebedeckel eignet sich besonders gut für Lagerräume oder Verkaufsräume im rückwärtigem Bereich zum Beispiel im Kiosk. Neben der Möglichkeit der Lagerung von verkaufsfähigen Tiefkühlprodukten und dem direkten Zugriff darauf, bietet unsere Tiefkühltruhe eine zusätzliche kleine Ablagefläche. Sie erhalten damit genügend Stauraum auf kleinster Stellfläche. Mit einem Temperaturbereich von  $-16^{\circ}\text{C}$  bis  $-23^{\circ}\text{C}$  sind Sie bestens für die Lagerung Ihrer Tiefkühlprodukte versorgt. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 9171047  
GTIN: 4059395048858



### Produktvorteile:

- Geschäumter Schiebedeckel
- Schiebedeckel als Ablage nutzbar
- Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der Deckel
- Mit 4 Körben (optional) bestückbar
- Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen
- Stille Kühlung
- Umweltfreundliches Kältemittel R600a
- Manuelles Thermostat
- 77 mm Isolierung
- 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend

### Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühltruhe
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	CUBE 45-2BD100A
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	1344 mm
Tiefe	694 mm
Höhe	867 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
Breite	1186 mm
Tiefe	536 mm
Höhe	688 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schiebedeckel
Temperaturbereich von	$-16^{\circ}\text{C}$
Temperaturbereich bis	$-23^{\circ}\text{C}$
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Stahlblech, weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,203 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	65 kg
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	$35^{\circ}\text{C}$
Raumfeuchte bis	75 %
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	77 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Niedrigste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Nutzzinhalt Tiefkühlung	345 l
Energieverbrauch im Jahr	692 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	36,3
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75% RF)
EPREL Registrierungsnummer	1563459
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



Elcold Cube 45-2BD100A



**692** kWh/annum



**345** L




-18 °C



≤ 35 °C

8102/6102

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb für Kühltruhe Serie KBS G und CAL

Korb für KBS 28G bis 68 G

GTIN: 4059395029215

Artikel-Nr.: 826462

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**