


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 22801 Palletonderwagen



Voor pallets en gasboxen. Robuust gelaste profielstalen constructie, met 4 vanghoeken, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Standaard wielen voor middelzware belasting. Geruisarme loop.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	750
laadvlak lengte (mm)	1210
laadvlak breedte (mm)	810
Laadvlakhoogte (mm)	282
Totale lengte (mm)	1255
Totale breedte (mm)	855
Totale hoogte (mm)	329
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Uitvoering	voor euro pallets
Gewicht (kg)	34
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976228013