



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2961 C+C Wagen



Constructie van stalen buis, gepoedercoat, laadvlak van watervast multitplex met antislip laag. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). In elkaar schuifbare wagens, 75% ruimte besparing. Totale breedte: 650/750/850 mm.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	500
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	600
Laadvlakhoogte (mm)	310
Totale lengte (mm)	1212
Totale breedte (mm)	743
Totale hoogte (mm)	1004
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	31
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976029610