

Artikelnummer: 127064

Kurzbeschreibung: Schwerlastkipper SK 1700, blau

Langbeschreibung: Schwerlastkipper Typ SK 1700: Schwerlast-Kipper mit automatischer Entriegelung. Robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung. 5 mm Wannenblech und 6 mm starke Einfahrtaschen speziell für schwere Güter. Durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen gewährleisten eine hohe Stabilität. Günstiger Lastschwerpunkt. Mit Abrollsystem. Kippvorgang A: automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslöses auf Containerrand oder Kippvorgang B: manuelle Entriegelung durch Zugseil. Sicherung gegen unbeabsichtigtes



Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 146. Tragkraft: 4000 kg. Orange (RAL 2000) Rot (RAL 3000) Blau (RAL 5012) Grün (RAL 6011) Grau (RAL 7005) Feuerverzinkt (EN ISO 1461) Typ SK 1700 Muldeninhalt: 1,70 m³ Maße: L 1720 x B 1570 x H 1240 mm Gewicht: 430 kg (lackiert), 455 kg (verzinkt)

EAN/GTIN: 4052462027657