

Artikelnummer: 132383

Kurzbeschreibung: KÄRCHER- Hochdruckreiniger HD 6/15 M Plus

Langbeschreibung: KÄRCHER- Hochdruckreiniger HD 6/15 M Plus: Kompakter, mobiler Hochdruckreiniger mit Wechselstrommotor. Mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, drehbarem Strahlrohr und drehbar gelagertem Hochdruckschlauch. Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung am Gerät. Lange Standzeiten durch eine robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf und einen Wasserzulauf aus Messing. Die neue Easy-Press-Handspritzpistole reduziert deutlich die Halte- und Abzugskräfte. Kompaktes Design, geringes Gewicht und eine hervorragende Mobilität erlauben einfache und schnelle Reinigungseinsätze. Verstellbarer Schubbügel (Alu), der im ausgefahrenen Zustand die Funktion der Zubehöraufnahme übernimmt und eine problemlose Manövrierfähigkeit gewährleistet. Im eingefahrenen Zustand unkomplizierter Transport z.B. im Servicefahrzeug möglich. Standardzubehör 10 m Hochdruckschlauch, drehbar gelagert Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr 840 mm Dreckschaber Dreifachdüse (0-Grad/25-Grad/40-Grad) Technische Daten: Stromart 1 / 230 / 50 ~ / V / Hz, Fördermenge: 560 l/h0 Druck: 150 / 25 bar/MPa Zulauftemperatur (max.): 60 -GradC Anschlussleistung: 3,1 kW Gewicht: 30 kg Maße: L 400 x B 455 x H 700 mm



EAN/GTIN: 4039784717398