

Rohrgriffe Edelstahl, Form A

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301.

Griffschenkel aus Feinguss 1.4581.


Ausführung:

Verbindungsrohr feingeschliffen oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.
Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.

Hinweis:

Für Rohrgriffe Form A werden Zylinderschrauben mit Innensechskant, Muttern und Unterlegscheiben mitgeliefert.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Rohrgriffe Edelstahl

Bestellnummer	Form	Farbe Grundkörper	A	B	D	H	L	Tragkraft N
K0227.200081	A	geschliffen	200	26	M8x35	60	226	1000
K0227.300081	A	geschliffen	300	26	M8x35	60	326	1000
K0227.400081	A	geschliffen	400	26	M8x35	60	426	1000
K0227.200082	A	schwarz kunststoff geriffelt	200	26	M8x35	60	226	1000
K0227.300082	A	schwarz kunststoff geriffelt	300	26	M8x35	60	326	1000
K0227.400082	A	schwarz kunststoff geriffelt	400	26	M8x35	60	426	1000

