

Schlauchanschluss m. Außengewinde R 1/2"

natur, R 1/2" x 10 mm, HD-PE

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- mit Rohrgewinde \varnothing d3= R 1/2" - Außengewinde
- Tülle Außen- \varnothing d1= 10 mm bzw. 3/8" (Aufsteckbereich)
- l = 44 mm



Best.einheit	Stück
Breite	0
Breite Karton	250
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	154,4
brutto Kg	0,004
Bruttogewicht VE Kg	0,02
Btl in Karton	20
EAN	4007228705751
Farbe	natur
Gewicht VE	0,125
Hersteller	hünersdorff
Höhe	0
Höhe Karton	85
Höhe Pal	0,83
Kartons pro Lage	42
Lagen	8
Länge Karton	250
Länge Pal	1,2
Mindest.Best.	10
netto Kg	0,002
Stück / Lage	8400
Stück / Palette bzw Kiste	67200
Summe Kartons	336
Tiefe	44
VE	10
Volumen m3	0
Zolltarif	39174000