

## Información sobre productos

# 38 25 200

- Alta resistencia a la torsión de las puntas
- Mordazas en ángulo de 40°, semi-redondas
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, templado al aceite

## Alicate para mecánicos

DIN ISO 5745



### Información general

Núm. de artículo	38 25 200
EAN	4003773043669
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	209 g
Dimensiones	200 x 52 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (T1)	9,5 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de boca (L3)	73,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	17,5 mm
Ángulo de cabeza	40 °

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.