

Información sobre productos

88 02 250

KNIPEX Alligator®

Tenaza de agarre

DIN ISO 8976



- Con fundas esbeltas en dos componentes, sin reborde para mejor manejo y transporte más fácil
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Diseño robusto, resistente a la suciedad, indicada especialmente para trabajos en el exterior
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

| | |
|------------------|--|
| Núm. de artículo | 88 02 250 |
| EAN | 4003773019282 |
| Alicate | negro atramentado |
| Cabeza | pulida |
| Mangos | con fundas esbeltas en dos componentes |
| Peso | 347 g |
| Dimensiones | 250 x 50 x 18 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 |
| conforme a REACH | no contiene SVHC |
| conforme a RoHS | no se aplica |

Características técnicas

| | |
|--|--------------|
| Posiciones de ajuste | 9 |
| Capacidad para tubos de pulgada (diámetro) | Ø 2 pulgadas |
| Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) | 46 mm |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro) | Ø 50 mm |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.





Autoblocante en tuberías y tuercas: agarre perfecto en la pieza de trabajo; toda la fuerza realizada se centra en el trabajo sobre la pieza. Se disminuye la fuerza requerida.

