


Broszura informacyjna

97 49 60

- Zastosowanie: złącza toczone (HTS + Harting) 0,14–4,0 mm²

Matryca zagniatająca

Do złączy okrągłych (HTS + Harting)



Ogólna

Nr art.	97 49 60
EAN	4003773030928
Waga	53 g
Wymiary	50 x 17 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Złącza okrągłe (HTS + Harting)
Zakres pracy w mm ²	0,14 — 4 mm ²
Liczba gniazd	4
AWG	26 — 12

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych