

## Informazione prodotto

# 97 52 63 DG

## Pinza a quattro punzoni per contatti torniti



- Dimensioni di crimpaggio regolabile in stadi da 0,01 mm
- Con indicazione digitale delle dimensioni di crimpaggio impostati
- Regolazione in mm, pollici o comparabili posizioni selettore sec. MIL
- Pinza in valigetta di plastica con inserto di materiale espanso e ausilio di posizionamento per l'alloggiamento dei contatti
- Per serrare contatti torniti
- Serraggio a quattro punzoni per connessioni di precisione
- Calibro a tampone per il controllo dell'esatto parametro di crimpaggio
- Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
- Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva di massima efficacia
- Maneggevolezza ergonomica con manici confortevoli
- Acciaio elettrico al cromo-vanadio di grado speciale, temprato a olio

### Generico

Art. No.	97 52 63 DG
EAN	4003773063209
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	388 g
Dimensioni	195 x 82 x 19 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Applicazione	contatti torniti
Capacità in millimetri quadri	0,08 — 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	28 — 14
Quantità di alloggiamento	1
diametro di contatto max.	5 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori





Posizionatore standard