

span- en sluitapparaat Standard

voor polypropyleenband / voor
lichte tot middelzware pakketten,
voor bandbreedte 13 mm

Artikelnummer: 100050



Span- en sluitapparaat Standard voor PP-omsnoeringsband





span- en sluitapparaat Standard

- voor polypropyleenband / voor lichte tot middelzware pakketten
- voor bandbreedte 13 mm






Technische details

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| type verpakking | verpakkingsgereedschap | gebruik | lichte tot middelzware pakketten |
| gereedschapstype | omsnoeringssysteem | voor bandbreedte | 13 mm |
| soort verpakking | handmatig | set | nee |
| voor omsnoeringsband, type | polypropyleen | gewicht | 3 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 100037 |  | kunststof omsnoeringsband, lengte x breedte 3000 m x 13 mm, kern rol Ø 406 mm, tot een krachtoefening van 1600 N scheurvast, van polypropyleen in zwart, gewafeld en gestempeld, gewafeld en gestempeld |
| 100040 |  | afroller, voor polypropyleenband, voor bandbreedte 13 mm, voor wielen met 406 mm kern, onderbouw 2 wielen, van plaatstaal in rood |
| 100042 |  | sluithulzen voor polypropyleenband, passend voor bandbreedte 13 mm |
| 100063 |  | afroller, voor polypropyleenband, voor wielen met 406 mm kern, onderbouw 2 wielen, van plaatstaal in zwart |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 215672 |  | hoekbeschermer, Van kunststof in zwart, recyclebaar, Beenafmetingen 40 x 40 mm |
| 221381 |  | beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9 |
| 223711 |  | balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant |
| 227306 |  | veiligheids Cutter, veerbelast trapeziummes met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 58 mm, met magazijn voor reservemessen |
| 531546 |  | pallet-beschermfolie, lengte x breedte 1600 x 1200 mm, Van 25 µm dik polyethyleen, in transparant |