

Helge Nyberg transportwagen Ergobjörn Modell 87

1 trede met antislip laag, laadvlak
lengte x breedte 580 x 680 mm,
platform van hout, frame met
glansverzinking, 3 wielen, met
elastiek-banden

Artikelnummer: 146198


Ergobjörn

HelgeNyberg AB



Helge Nyberg Transportwagen Ergobjörn Modell 87

transportwagen

- 1 trede met antislip laag
- voetrem voor achterwiel
- stuur met rubberen handvatten en bel
- laadvlak lengte x breedte 580 x 680 mm
- laadhoogte 270 mm
- draagvermogen 50 kg
- platform van hout
- frame met glansverzinking
- van stalen buis Ø 22 mm
- 3 wielen
- met elastiek-banden
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportvoertuig	laadhoogte	270 mm
type voertuig	transportwagen	wielen aantal	3 stuks

materiaal frame	staal	banden	elastiek
type rem	voetrem voor achterwiel	diameter wiel	200 mm
treden aantal	1 trede met antislip laag	wielbreedte	46 mm
voertuig uitrusting	stuur met rubberen handvatten, bel	wiellager	wiellager
draagvermogen	150 kg	materiaal platform	hout
draagvermogen per niveau	50 kg	oppervlak lijst	glansverzinkt
lengte laadvlak	580 mm	garantie	10 jaar
breedte laadvlak	680 mm	gewicht	35 kg