

## Rollcart chariots porte-outils

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, parois grillagées, hauteur x longueur x largeur 1480 x 1350 x 800 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158121



## Rollcart Chariot porte-outils

**Force 600 kg**

chariots porte-outils





- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- plateforme en MDF
- parois grillagées
- hauteur x longueur x largeur 1480 x 1350 x 800 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE
- Ø de roue 200 mm
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
type de chariot	chariots porte-outils	Ø de roue	200 mm

matériau de finition	soudé	roulement	roulement rainuré à billes
charge	600 kg	surface	finition peinture époxy
longueur de plateau	1200 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur de plateau	800 mm	poignée	2 pièce
hauteur	1480 mm	rehausses	parois grillagées
longueur	1350 mm	utilisation	double face
largeur	800 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	MDF	norme	EN 1757-3 (frein)
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	64 kg
pneumatique	TPE		

## Accessoires

158122		support d'arbre pour chariots porte-outils, force 25 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, longueur 300 mm, écart entre ondulations 45 mm
158123		support de tubes pour chariots porte-outils, force 25 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, longueur 300 mm
158124		porte-fourches pour chariots porte-outils, force 25 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, longueur 300 mm
158125		porte-mandrin pour chariots porte-outils, force 20 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, longueur x diamètre 300 x 20 mm
158408		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal