

Lacont conteneurs pour produits dangereux

Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables, pour stockage en plein air (passif), hauteur x largeur x profondeur 2570 x 2075 x 1075 mm, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion


Numéro d'article: 201466



Lacont Conteneur pour produits dangereux pour le stockage passif de produits inflammables et dangereux pour l'eau

conteneurs pour produits dangereux

- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour stockage en plein air (passif)
- construction du conteneur agréée par les autorités
- hauteur x largeur x profondeur 2570 x 2075 x 1075 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1970 x 1980 x 980 mm
- avec bac de fond et caillebotis
- tablette de rétention avec volume de rétention 300 l
- double porte battante
- avec aération naturelle par les orifices d'aération au fond
- structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré livré monté



- À NOTER : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire






Détails techniques

type de stockage de produits dan	conteneur	volume de rétention de la tablette	300 l
type de conteneur	conteneurs pour produits dangereux	ventilation et purge armoire	naturel par les orifices au fond
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	coupe-feu	pas protégé contre les incendies
construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités	isolation	non
lieu de stockage	en plein air	type de porte	double porte battante
stockage	passif	largeur de porte	1950 mm
hauteur extérieure	2570 mm	matériau	acier
largeur extérieure	2075 mm	surface	galvanisé
profondeur extérieure	1075 mm	matériau de caillebotis	acier
profondeur intérieure	1980 mm	surface de caillebotis	galvanisé
hauteur intérieure	1970 mm	exécution couleur	galvanisé
largeur intérieure	1980 mm	livraison	livré monté
profondeur intérieure	980 mm	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
équipement conteneur	sans	Poids	380 kg
exécution tablette	tablette de rétention, caillebotis		

Accessoires

149134		Surveillance de l'air sortant, pour conteneurs pour produits dangereux, antidéflagration, puissance 0,69 W
201489		rampe pour diable pour conteneurs pour produits dangereux, longueur x largeur 1200 x 1000 mm
201490		rampe pour chariot de levage pour conteneurs pour produits dangereux, hauteur x longueur x largeur 320 x 2900 x 1000 mm
201491		ventilation, pour conteneurs pour produits dangereux, antidéflagration
201492		lampe à DEL, pour conteneurs pour produits dangereux, avec adaptateur secteur 230V/50 Hz
201493		lampes de bureau, pour conteneurs pour produits dangereux, antidéflagration, avec adaptateur secteur 230V/50 Hz
201494		coffret de commande, pour conteneurs pour produits dangereux
505868		rayonnage à caillebotis pour conteneurs pour produits dangereux, largeur x profondeur 800 x 500 mm, 3 niveaux avec caillebotis, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
700173		déchargement de gerbeur/grue, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

200803		Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
508470		panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm
525732		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
526779		douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural