

## Hymer trapladder 4124

trap beide zijden, 2 x 8 treden met profiel (incl. bordes), standhoogte 1,34 m, balklengte 2,02 m, van aluminium

Artikelnummer: 231339



**HYMER**



trapladder







- trap beide zijden
- 2 x 8 treden met profiel (incl. bordes)
- standhoogte 1,34 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 2,02 m
- trede-boomverbinding afgekant
- Verhoogde stabiliteit door stalen scharnieren
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium
- opgesteld hoogte x breedte 1,84 x 540 mm
- gewicht 8,8 kg

- conform EN 131
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	trapladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
gebruik	beide zijden	veiligheidsbeugel	nee
lengte paal	2,02 m	spreidbeveiliging	ja
standhoogte	1,34 m	ladder uitvoering	tweedelig
	3,34 m	opbergbak	nee
treden aantal	2 x 8	versteving	stalen scharnieren
type trede/sport	treden met profiel	onderbouw	antislip laddervoeten
diepte trede	80 mm	norm	EN 131
hoogte	1,84 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
breedte	540 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	8,8 kg
klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar		

## Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE