


ZARGES

échafaudage pliant

PaxTower S-PLUS 1T

mezzanine modulaire hauteur 3,55 m, largeur x profondeur 1800 x 600 mm, hauteur d'échafaudage 4,65 m, échafaudage en aluminium, mezzanine mod. en plaque de contreplaqué

Numéro d'article: 231508



ZARGES Échafaudage pliant roulant PaxTower S-PLUS 1T

assemblé en un tour de main

échafaudage pliant

- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 5,55 m
- mezzanine modulaire hauteur 3,55 m, largeur x profondeur 1800 x 600 mm
- hauteur d'échafaudage 4,65 m
- dimensions totales sans potence 1800 x 720 mm
- roulettes pivotantes avec freins
- application sûre grâce à rambarde périphérique et 4 potences pour une bonne stabilité
- rabattable pour montage rapide
- 4 roulettes pivotantes, roulettes à freins
- échafaudage en aluminium, mezzanine mod. en plaque de







contreplaqué



- structure : rapide grâce à des fermetures à clic
- groupe d'échafaudages 3
- selon DIN EN 1004-1
- tenir compte des consignes de lestage dans les instructions de montage et d'utilisation ! le contrepoids n'est pas inclus dans la livraison.
- 10 années de garantie
- poids 108 kg

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| technique de montée | échafaudage | équipement de sécurité échafaudage | rambarde périphérique // 4 potences |
| type d'échafaudage | échafaudage pliant | rambarde | oui |
| matériau échafaudage | aluminium | fonction échafaudage | rabattable |
| matériau de plateforme | plaque de contreplaqué | rabattable | oui |
| hauteur d'échafaudage | 4,65 m | roulant | oui |
| hauteur de travail | 5,55 m | soubassement | 4 roulettes pivotantes |
| Hauteur de mezzanine modulaire | 3,55 m | équipement roue | roulettes à freins |
| largeur de mezzanine modulaire | 1800 mm | rehausse | rapide grâce à des fermetures à clic |
| profondeur de mezzanine modulair | 600 mm | groupe d'échafaudage | 3 |
| nombre de mezzanines modulaires | 2 | norme | DIN EN 1004-1 |
| Largeur (sans potence) | 1800 mm | conseil d'utilisation | tenir compte des consignes de lestage dans les instructions de montage et d'utilisation ! le contrepoids n'est pas inclus dans l |
| Profondeur sans potence | 720 mm | garantie | 10 années |
| force mezzanine modulaire | 200 kg | Poids | 108 kg |
| équipement échafaudage | roulettes pivotantes avec freins | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149272 |  | plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année |
| 149286 |  | plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm |
| 215546 |  | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc |
| 221260 |  | chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |

| | | |
|--------|---|--|
| 221388 |  | gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9 |
| 523826 |  | kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc |