

bott **werkbank** verso

hoogte x breedte x diepte 910 x 1000 x 600 mm, tafelblad van staal, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 1 kast, 1 legbord, Met vleugel deur, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 231742



werkbank





- hoogte x breedte x diepte 910 x 1000 x 600 mm
- tafelblad van staal
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- uitrusting: 1 kast, 1 legbord
- Met vleugel deur
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd

Technische details

meubeltype	tafel	oppervlak onderstel	m. poedercoating
type tafel	werkbank	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035

vorm onderstel	4-voetonderstel	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	910 mm	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	1000 mm	deuren aantal	1 stuks
diepte	600 mm	type deur	vleugeldeur
in hoogte verstelbaar	nee	verrijdbaar	nee
werkbank uitrusting	1 kast, 1 legbord	levering	voorgemonteerd
materiaal plaat	staal	gewicht	59,436 kg
materiaal onderstel	staal		

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen