


bott **gereedschapswagen** verso

hoogte x breedte x diepte 965 x 1050 x 550 mm, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 7 laden, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 233201



gereedschapswagen

- hoogte x breedte x diepte 965 x 1050 x 550 mm
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 7 laden
- draagvermogen per lade 50 kg
- ladegeleider 100 %
- met volledig uittrekbaar
- met duwbeugel
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 125 mm




Technische details

meubeltype	tafel	uittrekblokkering
type tafel	werkbank	greep duwbeugel
uitvoering frame	4 wielen	plaat uitrusting afrolrand, antislip-mat
hoogte	965 mm	materiaal onderstel staal
breedte	1050 mm	oppervlak onderstel m. poedercoating
diepte	550 mm	kleur onderstel lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak front
werkbank uitrusting	7 laden	kleur voorkant gentiaanblauw // RAL5010
laden aantal	7 stuks	materiaal verwerking gelast
laden aantal x hoogte		verrijdbaar ja
oppervlak romp		wielen aantal/soort 4 wielen
soort uittrekking	volledig uittrekbaar	wiel-ø 125 mm
draagvermogen lade	50 kg	gewicht 104,803 kg
uittrekbare lade	100 %	

Gerelateerde Producten

233000		scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233002		scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233004		scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233013		vakverdeler, hoogte x breedte x diepte 100 x 235 x 310 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233016		schuimstofelement, lengte x breedte 1050 x 550 mm, van rubber in zwart
233074		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
233079		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
233449		lade-indelingsset, met 33 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
--------	---	--

217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen