

Cascoo

Roulette pivotante avec frein total



force 350 kg, avec bandage élastique, moyeu avec Palier de pivotement, diamètre 200 mm, longueur moyeu 59 mm, frein total, jante en polyamide, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243388

Roulette pivotante avec frein total

- force 350 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec Palier de pivotement
- diamètre 200 mm
- longueur moyeu 59 mm
- frein total
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	Roulette pivotante	frein	frein total
charge	350 kg	pare-fils	non

pneumatique	élastique	longueur de moyeu	59 mm
Ø de roue	200 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	2,97 kg