

Cascoo Roue encastrable



force 1000 kg, diamètre 200 mm,
longueur moyeu 60 mm, avec
bandage polyuréthane, moyeu
avec Double roulement à billes,
jante en fer de fonte



Numéro d'article: 243516

Roue encastrable

- force 1000 kg
- diamètre 200 mm
- longueur moyeu 60 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	fer de fonte
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	1000 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	Longueur de moyeu	60 mm
Diamètre de roue	200 mm	Poids	3,94 kg

