

## BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

Tweelingwiel, draagvermogen 2000 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 300 x 50 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 140 mm



Artikelnummer: 502906

## BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

### Zwenkwiel

zwenkwiel, Tweelingwiel

- draagvermogen 2000 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 300 x 50 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 25 mm
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 140 mm
- schroefgatafstand 140x105 mm, schroefgat-Ø 14 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 82 mm

### Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	365 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	naaflengte	60 mm
draagvermogen	2000 kg	naafboorgat	25 mm

banden	polyurethaan	wielbreedte	50 mm
wiel-ø	300 mm	uitlading	82 mm
materiaal velg	gietijzer	lengte plaat	175 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	140 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	140x105 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	14 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	24,8 kg
zwenklager	kogellager		

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken