

ZARGES

Verrijdbare klapsteiger

Variomaster T

standhoogte 1,25 - 2,46 m, platform breedte x diepte 1950 x 500 mm, steigerhoogte 2,31 - 3,52 m, breedte x diepte 1900 x 2300 mm, steiger van aluminium, platform van Multiplex

Artikelnummer: 510967



10
YEARS
WARRANTY



ZARGES Klapsteiger Variomaster T

Met in hoogte verstelbaar steigerframe

Verrijdbare klapsteiger

- Voor een werkhoogte tot ca. 4,5 m
- standhoogte 1,25 - 2,46 m, platform breedte x diepte 1950 x 500 mm
- 1 platform(s), met doorgangsluik
- steigerhoogte 2,31 - 3,52 m, breedte x diepte 1900 x 2300 mm
- totale afmetingen zonder draagarm 800 x 2300 mm
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en uittrekbare draagarm met spullen voor compensatie oneffenheden
- in hoogte verstelbaar door 1 persoon door zelfvergrendelend schuifladderprincipe
- plaatsbesparend inklapbaar
- 4 zwenkwielen, wielen met rem
- gebruik beide zijden
- steiger van aluminium, platform van Multiplex




- steigergroep 3
- 10 jaar garantie
- gewicht 92 kg





Technische details

stijgtechniek	steiger	diepte (zonder draagarm)	2300 mm
steigertype	klapsteiger	doorgangen	1 doorgangsluik
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade en uittrekbare draagarm met spillen voor compensatie oneffenheden
materiaal steiger	aluminium	balustrade	ja
materiaal platform	Multiplex	steiger functie	in hoogte verstelbaar door 1 persoon door zelfvergrendelend schuifladderprincipe
steigerhoogte	2,31-3,52 m	gebruik	beide zijden
standhoogte	1,25-2,46 m	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
werkhoogte	4,5 m	in-/uitklapbaar	ja
breedte platform	1950 mm	verrijdbaar	ja
diepte platform	500 mm	onderbouw	4 zwenkwielen
platforms aantal	1	wieluitrusting	wielen met rem
breedte	1900 mm	steigergroep	3
breedte (zonder zwenkarm)	800 mm	garantie	10 jaar
diepte	2300 mm	gewicht	92 kg

Gerelateerde Producten

510970		ballastgewicht voor klapsteiger
--------	---	---------------------------------

Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw

523835



afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart