

META

rayonnage cantilever

Atlas ST

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 4050 x 1090 mm, 4 montants, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, 7 niveaux de stockage, montants décapé au jet de sable et finition peinture époxy en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 520789



Das Lagersystem



META Rayonnage cantilever universel Atlas ST

rayonnage cantilever



- rayonnage départ
- convient pour marchandises encombrantes
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 4050 x 1090 mm
- 4 montants
- force par montant 2100 kg

- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- 7 niveaux de stockage
- 6 niveaux avec bras
- avec rebord antichute
- force par bras 150 kg
- bras de longueurs différentes, positionnement droit
- profondeur utile 150 mm
- structure en acier
- montants décapé au jet de sable et finition peinture époxy en RAL5010 bleu gentiane
- bras décapé au jet de sable et finition peinture époxy en RAL5010 bleu gentiane
- volume de livraison : montants et bras conformément à l'offre, croisillons et entretoises longitudinales
- 5 années de garantie
- note de commande : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire. nous consulter si nécessaire
- conforme au règlement DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)






Détails techniques

type de meuble	rayonnage	équipement bras	protection contre déroulement
type de rayonnage	rayonnage cantilever	Nombre de montants	4 pièce
rayonnage modulaire	système à visser	Nombre de bras pour rayonnage ca	7 pièce
champ de rayonnage	rayonnage départ	charge par bras	150 kg
convient pour (produit/matériau)	marchandises encombrantes	matériau	acier
utilisation	bilatéral	stabilité / renfort / entretoise	croisillons // traverses longitudinales
hauteur	2000 mm	surface de montant	sablé // avec finition peinture époxy
largeur	4050 mm	surface de bras en porte-à-faux	sablé // avec finition peinture époxy
profondeur utile	150-500 mm	couleur du montant	bleu gentiane // RAL5010
profondeur	1090 mm	couleur des bras en porte-à-faux	bleu gentiane // RAL5010
Nombre de niveaux de stockage	7 pièce	exécution couleur	bleu gentiane // RAL5010
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	garantie	5 années
type tablette/niveau	bras	volume de livraison	montants et bras conform. à l'offre, croisillons/entretoises longitudinales
charge totale	8400 kg	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui // nous consulter
charge par montant	2100 kg	norme DGUV	DGUV 108-007
modèle de bras en porte-à-faux	droit	Poids	126,642 kg
Exécution longueur du bras pour	bras de longueurs différentes		

Accessoires

150077		ancrage au sol pour rayonnage cantilever, avec revêtement en zinc anti-corrosion
150078		tôles de calage pour rayonnage grande largeur

Cela s'adapte aussi ...

213058		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221577		appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm
225223		arceau de protection, convient pour le intérieur et extérieur, hauteur x longueur 1000 x 1500 mm, en acier, coloris jaune/noir, à cheviller
501757		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, diamètre de montant 40 mm, longueur 10 m, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc