

## Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 730 x 1370 x 800 mm, inhoud 0,55 m<sup>3</sup>, draagvermogen 750 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 528245






## Bauer Kiepbak met hendelsluiting

kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 730 x 1370 x 800 mm
- hoogte stortkant 730 mm
- inhoud 0,55 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 125 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 150 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- met hendelsluiting
- hoge stabiliteit door geprofileerde zijwanden
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- onderbouw vorkslaffen

baktype	kiepbak	afstand vorkkokers	150 mm
inhoud	0,55 m³	inrijdbreedte	150 mm
hoogte	730 mm	bak uitrusting	hevelsluiting
lengte	1370 mm	kraan	nee
breedte	800 mm	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
draagvermogen	750 kg	stapelbaar	nee
hoogte stortkant	730 mm	nestbaar	nee
materiaal	staal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
wand uitvoering	recht	oppervlak	gelakt
stabiliteit/versteviging/schoren	geprofileerde zijwanden	kleur	blauw // RAL 5012
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	blauw
onderrijdbaar	ja	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
onderbouw	vorksloten	type deksel	klapdeksel
hoogte vorksloten	60 mm	gewicht	125 kg
breedte vorksloten	200 mm		

## Gerelateerde Producten

518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg
528277		olie- en waterdichte uitvoering, voor kiepbak met max. 1000 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
528280		kieprem, voor kiepbak, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs