



Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Edition-G, Breite 600 mm

- **Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)**
- **für die uneingeschränkte Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) gemäß TRGS 510 (Anlage 3)**
- **selbsttätige Schließung der Türen im Brandfall**
- ausgerüstet mit Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
- auch zum Betrieb ohne technische Lüftung zugelassen
- Verarbeitung hochwertiger Materialien, einschließlich Isolierung mit umweltverträglichen Dämmstoffen der A-Klasse (DIN 4102)
- integrierte Justierhilfen zum einfachen Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten

i Die Gefahrstoffschränke Edition-G mit Auszugswannen und Falttüren werden inkl. Türfeststellanlage geliefert

Gepriüfte Sicherheit
DIN EN

Gefahrstoffschränke Edition-G Typ G 601, mit Einlegeböden, Auffangwanne und Lochblechabdeckung (Türfeststellanlage optional)



6 Auszüge bieten ausreichend Platz für eine Vielzahl an entzündbaren Gefahrstoffen - Ordnung auf kleinstem Raum, Bestell-Nr. 218-443-62




Falлтürenschrank Edition-G Typ GF-601, mit 3 Einlegeböden und Bodenauffangwanne mit Lochblechabdeckung, Bestell-Nr. 218-456-62

Typ	G-601	GA-600-4	GA-600-6	GF-601	GF-601.4	GF-601.6
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen	6 Auszugswannen	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen	6 Auszugswannen
Türversion	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür	Falлтür	Falлтür	Falлтür
Maße außen B x T x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Maße innen B x T x H [mm]	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Traglast Einlegeboden [kg]	75	-	-	75	-	-
Traglast Auszugswanne [kg]	-	25	25	-	25	25
Gewicht [kg]	300	310	324	300	310	324
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004), Türanschlag links	158-084-62	218-439-62	218-443-62	218-456-62	218-485-62	218-489-62
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004), Türanschlag rechts	158-088-62	218-441-62	218-445-62	218-495-62	218-487-62	218-491-62
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035), Türanschlag links	158-083-62	218-440-62	218-444-62	218-460-62	218-486-62	218-490-62
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035), Türanschlag rechts	158-086-62	218-442-62	218-446-62	218-496-62	218-488-62	218-492-62
ZUBEHÖR						
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-987-62	-	-	116-987-62	-	-
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	133-976-62	148-590-62	148-590-62	133-976-62	148-590-62	148-590-62
Bestellnummer Türfeststellanlage	116-988-62	-	-	-	-	-
Bestellnummer Transportsockel	195-610-62	195-610-62	195-610-62	195-610-62	195-610-62	195-610-62

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Edition-G, ONE TOUCH, Breite 600 mm

- ONE TOUCH Modelle bieten Ihnen:**
- Türfeststellanlage
 - Tür-Schließ-Automatik
 - optisches und akustisches Warnsignal vor automatischer Türschließung



Weitere wichtige Details zu unseren Schrankprogrammen

siehe Seite **154-155**

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren und weiteres Zubehör finden Sie

ab Seite **182**



Gefahrstoffschränke Edition-G Typ GF-601.6, mit Falлтüren und 6 Auszugswannen, Bestell-Nr. 119-261-62



Bei etwas grösseren einzulagernden Gebinden wählen Sie den Gefahrstoffschränke mit 4 Auszugswannen.

Typ	GF-601	GF-601.4	GF-601.6
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen	6 Auszugswannen
Türversion	Falлтür	Falлтür	Falлтür
Ausführung Türen	one-touch	one-touch	one-touch
Maße außen B x T x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Maße innen B x T x H [mm]	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Traglast Einlegeboden [kg]	75	-	-
Traglast Auszugswanne [kg]	-	25	25
Gewicht [kg]	300	310	324
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004), Türanschlag links	119-273-62	119-258-62	119-260-62
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004), Türanschlag rechts	119-285-62	119-287-62	119-272-62
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035), Türanschlag links	119-274-62	119-259-62	119-261-62
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035), Türanschlag rechts	119-286-62	119-288-62	119-277-62
ZUBEHÖR			
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-987-62	-	-
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	133-976-62	148-590-62	148-590-62
Bestellnummer Transportsockel	195-610-62	195-610-62	195-610-62