

bott **Systemschrank** verso

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 550 mm, 8 Kästen, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 3 Ebenen mit Stahlboden und 8 Kästen, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 232542



Systemschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 550 mm
- 8 Kästen
- Bestückung 8 x Gr.5
- Traglast je Ebene 75 kg
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 3 Ebenen mit Stahlboden und 8 Kästen
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035







Lichtgrau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Kasten-Anzahl x Größe | 8 x Gr.5 |
| Schranktyp | Systemschrank | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Höhe | 1000 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Breite | 800 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 550 mm | Material | Stahl |
| Schrank Ausstattung | Böden, Kästen | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Böden / Ebenen Anzahl | 3 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Traglast Fachboden | 75 kg | Gewicht | 54,415 kg |
| Sichtlagerkästen Anzahl | 8 Stück | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |