

Kappes Werkstattschrank RasterPlan®

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, 4 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 522515

RasterPlan

KAPPES



Kappes Schubladenschrank RasterPlan® mit Lochplattentüren

Werkstattschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
- Türen mit Systemlochung
- doppelwandige Türen
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 4 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 4x100 mm
- Traglast je Schublade 110 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckung
- Rückwand mit Systemlochung und Schlitzprägung



- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schranktyp	Werkstattschrank	Unterbau	Sockel
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Lochprägung	Material	Stahl
Höhe	1950 mm	Traglast Fachboden	80 kg
Breite	1000 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Tiefe	600 mm	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Werkbankplatte	nein
Schubladen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	4x100 mm	Rückwand	mit Systemlochung und Schlitzprägung
Fronthöhe 100 mm	4 Stück	Auszugsführung	mit Teleskopschiene
Schubladentraglast	110 kg	Auszug	100 %
Auszug Schublade	100 %	Griff	Drehgriff
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Tür Ausführung	doppelwandige Türen
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Tür Ausstattung	Türen mit Systemlochung
Schließsystem	Zylinderschloss	Gewicht	134 kg

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot