

hofs Edelstahlregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1060 x 335 mm, Fachlast 200 kg, 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden, Nutzung einseitig

Artikelnummer: 532433



hofs Edelstahl-Steckregal

Grundregal

Edelstahlregal - Grundfeld

- Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1060 x 335 mm
- Feldlast 1600 kg
- Fachlast 200 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm



- 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden
- C-förmige Längskanäle mit 3-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Im Raster von 150 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalstreben für die Längsaussteifung und gesickten Tiefenverbinderblechen
- Konstruktion aus Edelstahl
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Ständer mit Fußplatte (dübelfähig)
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details


Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	150 mm
Regaltyp	Lebensmittelregal	Fachbreite	1000 mm
Regalsystem	Stecksystem	Fachtiefe	300 mm
Regalfeld	Grundfeld	Nutzung	einseitig
geeignet für (Branche/Bereich)	Lebensmittel- und Hygienebereiche	Regal Ausstattung	Böden
Material	Edelstahl 1.4301	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalstreben, Tiefenverbinderbleche	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Höhe	1750 mm	Farbe Ausführung	Edelstahl
Breite	1060 mm	Unterbau	Fußplatte (dübelfähig)
Tiefe	335 mm	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Fachlast	200 kg	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	1600 kg	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Garantie	5 Jahre
Böden- / Ebenentyp	Edelstahlboden	Gewicht	23,65 kg

Zubehör




532434



Edelstahlregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1010 x 335 mm, Fachlast 200 kg, 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden, Nutzung einseitig

532465		Edelstahlboden für Edelstahlregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 200 kg
--------	---	---

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelssystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen