


Phasenwender, als Aufbaugerätestecker - ohne Verschlusshaube

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	26010
EAN	4024941260107
Produktgruppe	Phasenwender als Aufbaugerätestecker
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	90mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	45mm
Bohrlochabstand horizontal in	78mm
Gehäusematerial	Polyamid

Artikelbeschreibung	
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,288 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941260107
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,288 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941834377
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,086 kg
Volumen	13.588,4 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941834377

Logistikdaten	
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,082 kg
Volumen	13.588,4 ccm



5 MB 1

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	80,0	88,0	90,0	100,0	100,0	101,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	139,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6