

# Flanschgerätestecker - Flansch 120x120, Befestigung 100x100




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2861
EAN	4024941028615
Produktgruppe	Flanschgerätestecker TE gerade
Stromstärke	125A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Geräte-Höhe	113.5mm
Geräte-Breite	113.5mm
Geräte-Tiefe	114mm
Flanschmaß vertikal in mm	120mm
Flanschmaß horizontal in mm	120mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	100mm
Bohrlochabstand horizontal in	100mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Kragen in der Flanschmitte

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,95 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941028615
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,95 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941952675
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4,976 kg
Volumen	17.062,5 ccm



Ampere	125	125	125			
Polzahl	3	4	5			
a	120,0	120,0	120,0			
b	120,0	120,0	120,0			
c	100,0	100,0	100,0			
d	100,0	100,0	100,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	13,0	13,0	13,0			
h	116,0	116,0	116,0			
i	20,0	20,0	20,0			
k	104,0	104,0	104,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	16	16	16			
Leiter mm <sup>2</sup> max	50	50	50			