



### Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPact
Produktbereich	MasterPact NT MasterPact NW MasterPact NW DC
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Öffnerspule Unterspannungsauslöser
Kontrolltyp	Standard
[Uc] Steuereissspannung	24 V AC 50/60 Hz 24 - 30 V DC
Montageart des Leistungsschalters	Fixiert
Kompatible Produktfamilie	Masterpact (MasterPact NT) Masterpact (MasterPact NW) Masterpact (MasterPact NW DC)

### Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,35 - 0,7 x Un Öffnung 0,85 Un Schließung
Reaktionszeit	40 ms +/- 5 % für MasterPact NT 90 ms +/- 5 % für MasterPact NW
Stromversorgung-Halteleistung	4,5 VA

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,2 cm
VPE 1 Gewicht	172,0 g

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------