

Spann- und Arbeitstisch MASTER 650 ERGO



Der höhenverstellbare Spann- und Arbeitstisch



The mark of responsible forestry
FSC® C008243

Eigenschaften

- stufenlos höhenverstellbar mit Auszugssicherung von 780 - 950 mm für ergonomische Arbeitshöhe und Sicherheit
- stufenlos bis 65° schwenkbare Tischplatte für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Spannweite von 110 mm zwischen den Tischplatten, 410 mm zwischen den Spannbacken aus Kunststoff zum horizontalen Spannen
- vertikales Spannen von Werkstücken bis 80 mm Breite möglich auf der maximalen Höheneinstellung
- 4 Spannbacken aus Kunststoff für vielfältige Spannoptionen
- 2 Rohrspanner für das Spannen von Rundmaterial
- Schnellklappfunktion für platzsparende Lagerung und Transport
- Gestell aus stabilem Stahlrohr, bis 120 kg belastbar für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Tischplatten aus beschichtetem, FSC-zertifiziertem MDF mit gefasten Kanten mit einer Arbeitsfläche von 650 x 390 - 490 mm
- zusätzliches Einlegebrett (10 cm) für eine durchgehende Arbeitsfläche von 650 x 490 mm
- gefaste Tragmulde und ovale, glatte Aluminiumstange zum komfortablen Transport
- Werkzeugleiste mit Halterungen zum Verstauen der Spannbacken aus Kunststoff oder von Werkzeugen
- Qualität Made in EU mit 10 Jahren Garantie

Spann- und Arbeitstisch MASTER 650 ERGO



Technische Daten

Arbeitshöhe(n)	780 - 950 mm
Abmessungen Produkt (B x T x H)	650 x 720 x 950 mm
Abmessungen Produkt geklappt	650 x 180 x 1060 mm
Belastbarkeit	120 kg
Arbeitsplatte schwenkbar max.	65 °
Spannweite mit Spannbacken max.	410 mm
Tischfläche	650 x 490 mm
Werkstoff Tischplatte	MDF
weitere Produktspezifikation	Stufenlose Höhenverstellung
Gewicht Produkt	13,1 kg
Spannweite max.	110 mm

Lieferumfang

- 1 Spann- und Arbeitstisch MASTER 650 ERGO
- 4 Kunststoffbacken zum Flachspannen
- 2 Rohrspanner
- 1 Einlagebrett

Zubehör

3036000, 4800000, 4802000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000

Artikelnummer	Inhalt	Abmessungen Produkt (B x T x H)	EAN-Code
6870000	1	650 x 720 x 950 mm	 4 006885 687004 4006885687004