

Festo AG & Co. KG

578321

Steckhülse

NPQH-D-S12-E-P10

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	Standard
Nennweite	10 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 20 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	0 - 150 °C
Produktgewicht	16,1 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse QS-12
Pneumatischer Anschluss 2	Steckhülse QS-12
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lösering	Messing vernickelt

© 2018 Festo AG & Co. KG