

Exact Rohrsägen und Rohranfasmaschinen

RG300069

PipeCut 360 PRO SERIES



Die neue Generation der Rohrsägen

Die neue Rohrsäge "Pro Series 360" aus dem Hause Exact zeichnet sich durch einen integrierten Laser zur perfekten Schnitfführung, einem stärkeren Motor und einem Überlastschutz des Motors, aus. Zusätzlich verfügt die Maschine über eine optische Anzeige der idealen Schnittgeschwindigkeit um Motor und Sägeblätter zu schützen und somit die Standzeit zu erhöhen.

- Extrem sicher zu bedienen
- Einfach in der Anwendung
- Kraftvoll und langlebig
- Überlastungsschutz des Motors
- Integrierter Laser zur exakten Bestimmung des Schnitts
- Einfacher Transport

Technische Daten

Sägebereich (mm)	70 - 360
Durchmesser Sägeblatt (mm)	165
Max. Wandstärke	20 mm Stahl , 38 mm PVC
Geeignet für	Stahl, Kunststoff, alle Materialien
Aufnahme (mm)	62
Gewicht (kg)	11,7
Geschwindigkeit (1/min)	2.900 - 3.900 U/min

Zubehör

RG300069

PipeCut 360 PRO SERIES



RG300006

Sägeblatt TCT 165 Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300018

Sägeblatt DIAMOND X165 Gussstahl, duktile Rohre, Kugelgraphitguss



RG300020

Sägeblatt CERMET 165 Edelstahl, Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300042

Sägeblatt ALU 165 / TCT P165, Aluminium, Kunststoffe



RG300005

Sägeblatt TCT 140 Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300029

Sägeblätter TCT 140 Z (10er Pack) Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300007

Sägeblatt CERMET 140 Edelstahl, Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300017

Sägeblatt DIAMOND X140 Gussstahl, duktile Rohre, Kugelgraphitguss



RG300041

Sägeblatt ALU 140 / TCT P140, Aluminium, Kunststoffe



RG300013

Sägeblatt TCT P150 Kunststoff, PE, PP, PVC etc.



RG300012

Rohraufgaben für V1000 (3 Stk. mit Tasche)



RG300030

Pipe Bench 170 der mobile Rohrbock, max. 200 kg



RG300031

Exact Pipe Bench Werkzeugtasche



RG300032

Exact Pipe Bench Rohrstütze



RG300033

Exact Pipe Bench Auffangschale für
Späne



RG300034

Exact Pipe Bench Werkbank