

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-2FL02-6BB0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	1 AC
Netzspannung	200 ... 240 V

Ausgang

Bemessungsstrom	26,0 A
-----------------	--------

Mechanische Daten

Maße

Breite	149,0 mm
Höhe	213,0 mm
Tiefe	50,5 mm
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	1,0 kg

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	1,50 ... 6,00 mm ²

Lastseitig

Ausführung	Pigtail
Leitungslänge	0,43 m

PE-Anschluss

Ausführung	Stehbolzen M5
------------	---------------

Normen

Normen-Konformität	CE / UL
--------------------	---------