

3-Seiten-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 890 x 1260 x 1010 mm, Inhalt 0,3 m³, Traglast 750 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung



Artikelnummer: 140022



Kippbehälter

mit 3-seitiger Kippfunktion

3-Seiten-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 890 x 1260 x 1010 mm
- Inhalt 0,3 m³
- Traglast 750 kg
- Gewicht 197 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 600 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Kipprichtung vorne, links oder rechts einstellbar
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- öl- und wasserdicht
- Siebblech und Ablasshahn 1"
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung



Behältertyp	Kippbehälter	unterfahrbar	ja
Inhalt	0,3 m³	Unterbau	Einfahrtaschen
Höhe	890 mm	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Länge	1260 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Breite	1010 mm	Einfahrtaschenabstand	600 mm
Traglast	750 kg	Einfahrbreite	600 mm
Material	Stahl	Ablasshahn	Siebblech // Ablasshahn 1"
Material Verarbeitung	verschweißt	stapelbar	nein
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	nestbar	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Oberfläche	lackiert
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	mausgrau // RAL7005
Kippausführung	Kipprichtung vorne, links oder rechts einstellbar	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen	Gewicht	197 kg

Zubehör

139869		2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Klappboden-/Kippbehälter, Bereifung Polyamid, Traglast 1350 kg, Rad Ø 180 mm
518144		Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau