


Gedore GEDORE 1504 0701 Rollwerkbank mit 8 Schubladen

Artikelnummer: 252324

GEDORE



Technische Details

Anzahl der Räder	4	Lenkrollen-Durchmesser mit Fests	125 mm
Gesamtbreite [mm]	620 mm	Anzahl der Schränke	1
1000 V isoliert	nein	Anzahl Querteiler	2

VDE zertifiziert	nein	Dynamische Tragkraft [kg]	750 kg
Netto-Gewicht [kg]	105 kg	Anzahl Längsteiler	3
Schubladentyp	7x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Schubladen	8	Tragkraft Schwerlastschublade [k	60 kg
Gesamthöhe [mm]	990 mm	Farbe	GEDORE blau, RAL 5017
Arbeitsplattenstärke	30 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Statische Tragkraft [kg]	1000 kg	Einzelauszugssperre	nein
Bockrollen-Durchmesser (2x)	200 mm	Material	Stahlblech
Anzahl Regalböden	1	Arbeitshöhe	985 mm
Tragkraft pro Schublade [kg]	40 kg	Abmessung (L x B x H)	990 x 620 x 1.100 mm
Arbeitsplatte-Abmessung	1100x550x30 mm	abschließbar	ja
Gesamtlänge [mm]	1100 mm	Ausführung	Rollwerkbank mit 8 Schubladen
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Gewicht	105 kg

Zubehör

252054		1500 H 13 Antirutschmatte
252056		GEDORE E-1504 KL/57 Längsteiler 397x60 mm
252068		E-3000/37-80 Querteiler 80x55 mm
252070		E-3000/37-120 Querteiler 120x55 mm
252076		1500 ED-70 K Distanzmodul leer, 475x77x40 mm
252379		GEDORE R 1504 L Rückwand leer 640x1000x70mm 28kg