


Weitspannregal

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2016 x 824 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Spanplatte, Nutzung einseitig, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 869896

Weitspannregal

Anbauregal

Weitspannregal




- Anbaufeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2016 x 824 mm
- Feldlast 1600 kg
- Fachlast 350 kg
- Fach Breite x Tiefe 2000 x 800 mm
- 5 Ebene(n) mit Spanplatte
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- der Boden wird holmbündig eingelegt
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt



Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück
Regaltyp	Weitspannregal	Böden- / Ebenentyp	Spanplatte
Regalsystem	Stecksystem	Böden / Ebenen Stabilität	Unterzüge
Regalfeld	Anbaufeld	Böden / Ebenen Montage	holmbündig eingelegt
geeignet für (Produkt/Material)	sperrige Güter	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Material	Stahl	Nutzung	einseitig
Höhe	3000 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt
Breite	2016 mm	Regal Ausstattung	Böden
Tiefe	824 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Fachlast	350 kg	Stabilität / Aussteifung / Verst	gesickte Stützenverbinder
Fachbreite	2000 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	1600 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerahmen und Ebenen gem. Angebot
Fachtiefe	800 mm	Anlieferung	zerlegt
Stärke Fachboden	19 mm	Gewicht	178,67 kg

Zubehör

720429		Holzboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 2000 x 800 mm, Stärke 19 mm, Für eine Fachlast von 350 kg, der Boden wird holmbündig eingelegt, aus Holz in Dekor natur
869874		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1512 x 824 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Spanplatte, Nutzung einseitig, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
869932		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2016 x 824 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltpapierkasten, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß