



TOPO Jerry Transformer 12V AC 0-70W / LED 0-45W DIM

Artikelnummer: 145684

BAI TOPO Jerry Muis Elektronische transformator 12V LED 0-45W en Halogeen 0-70W 113x44x28mm Min/Max Secundaire kabellengte 30-200cm Mouse Dimbaar fase aan- en fase afsnijding

Met de Bailey tOpO transformatoren serie introduceert Bailey een aantal elektronische transformatoren die een grote behoefte in de markt op dit gebied afdekken. Topo is Italiaans voor muis en dat is een perfecte vergelijking; flexibel, klein in afmeting maar groot in prestatie. De Bailey tOpO trafo voelt zich prima thuis in kleine ruimtes zoals een verlaagd plafond. Deze dimbare trafo begint bij 0W wat ideaal is voor LED lampen omdat er geen minimale belasting vereist is. Naast 12V LED lampen is deze trafo tevens geschikt voor 12V halogeenlampen. Dimbaar met zowel fase afsnijding als fase aansnijding dimmers. Voor de conversie naar LED moet men als volgt rekenen: 105W (type Mighty) halogeen = 70W led, 70W halogeen (type Jerry) = 45W led, 50W halogeen (type Mini) = 30W led. Om het geheel nog aantrekkelijker en herkenbaarder te maken is de behuizing in het bekende Bailey groen.

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lichtregeling
ETIM klasse	Transformator laagvolt lichtstelsel
Productnaam	145684
Merk	Bailey
Product Series	Light control
Product Type	TOPO Electronic Transformer

Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Hoogte [mm]	28
Breedte [mm]	44
Lengte [mm]	113
Aantal uitgangen (paren)	1
Met secundaire zekeringsautomaat	Nee
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Kleur	Groen
Materiaal behuizing	Kunststof
Inbouw	Ja
Opbouw	Nee
Aansluitwijze secundaire zijde	Schroefaansluiting
Aansluitwijze primaire zijde	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Niet dimbaar	Nee
Vermogen [W]	0 - 70
Uitgangsspanning [V]	11.5 - 11.5
Ingangsspanning [V]	220 - 240
Veiligheidsrafo	Ja
Type transformator	Elektronische trafo

Alternatieve artikelen



143820
LED Transformer 12V
AC 0-45W DIM LED
lamp



145683
TOPO Mini
Transformer 12V AC
0-50W / LED 0-30W
DIM



145685
TOPO Mighty
Transformer 12V AC
0-105W / LED 0-70W
DIM