



BAVARIA Fire Fighting Solutions

Wenn es um Brandschutz geht, ist nur das BESTE gut genug



BAVARIA® Pulver-Feuerlöscher

Aufladelöcher mit innenliegender Treibgasflasche

Typ

TIGRA



EINSATZ

BAVARIA Tigra ist ein Hochleistungs-ABC-Auflade-Pulverlöscher.

Das Gerät ist einsetzbar bei Bränden im Haushalt und Arbeitsstätten, in Automobilen, Booten, Camping und bei allen Freizeitaktivitäten.



BAVARIA EGYPT (S.A.E.)
Gisir El Suez St. Block 109, Industrial Zone
Ismailia Desert Road, Cairo - Egypt
P O Box: 2016/11111 Cairo - Egypt

Tel. : + 20 (2) 2698 9443 / 5 / 6
Fax : + 20 (2) 2698 8447
Website : www.bavaria-firefighting.com
Email : international.sales@bavaria.com.eg



BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger Str. 16
D-93449 Waldmünchen
Deutschland

Tel. : + 49 (0) 9972 9401 0
Fax : + 49 (0) 9972 9401 17
Website : www.bavaria-firefighting.de
Email : info@bavaria-firefighting.de

Deutschland - Ägypten - Libanon - Sudan - U.A.E.

1/2



BAVARIA® Pulver-Feuerlöscher – Aufladelöcher mit innenliegender Treibgasflasche

Typ: **TIGRA** - Gold Serie ★★★★★

Eigenschaften:

- Höchste Löschleistung.
- Optimal für den Einsatz in Automobilen, Booten, Camping, Haushalt und Werkstätten, sowie bei allen Freizeitaktivitäten.
- Geschlossener Griff für Sicherheit und Kontrolle beim Einsatz mit einer Hand.
- Unterbrechung des Löschrstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Stabiler Kunststoffhalter mit Band garantiert optimalen Halt.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Spezielles BAVARIA-ABC-Hochleistungs-Löschpulver garantiert hohes Löschvermögen.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1m.



Zertifiziert gemäß der Europäischen Norm DIN/EN3
TÜV-geprüfter Druckbehälter
CE - Kennzeichnung und GS -Zeichen
Zertifiziert nach ISO/TS 16949 im Rahmen von Fahrzeugfeuerlöschern
Zertifiziert nach Ägyptischer Norm ES 734
Management System zertifiziert nach ISO 9001
Werkseigenes Qualitätslabor amtlich zugelassen gemäß ISO/IEC 17025

Technische Daten:

	1 kg	2 kg
Löschmittelmenge		
Prüfobjekte	(2 LE) 8A 34B C	(4 LE) 13A 89B C
Funktionstemperaturbereich	-30° C bis + 60° C	-30° C bis + 60° C
Prüfüberdruck	35 bar	35 bar
Berstdruck	min. 70 bar	min. 70 bar
Ventilmaterial	PA 6 GF 30	PA 6 GF 30
Behältermaterial	DC 04	DC 04
Treibmittelmenge	16 gr.	28 gr.
Treibmittel	CO ₂	CO ₂
Feuerlöschmittel	ABC - Pulver	ABC - Pulver
Funktionsdauer	ca. 7 sec.	ca. 11 sec.
Wurfweite ca. m	ca. 3 m	ca. 4 m
Beschichtung	Polyester	Polyester
Bruttogewicht (ca.)	2,3 Kg	3,9 Kg
Maße pro Stück (LxBxH) cm	15,0 x 10,5 x 29,5	16,0 x 11,5 x 37,0
Verpackung	Karton / 8 Stck.	Karton / 5 Stck.

Garantie:

Garantiezeit	2 Jahre nach Kaufdatum
Gewährleistungsbereich	Bei Material- und Produktionsfehlern
Gewährleistungsanspruch	Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis
Gewährleistungsausschluss	Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten

* Die Illustrationen können Sonderausführungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhältlich sind. BAVARIA behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Illustrationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Spezifikation werden gemäß der Bestellung bei der Auslieferung berücksichtigt.