

**Artikelnummer:** 131459

**Kurzbeschreibung:** Platformladder, vrij verrijdbaar, eenzijdig, Treden rooster, m. 5, eenzijdig, 51 kg

**Langbeschreibung:** Platformladder, vrij verrijdbaar, eenzijdig, treden rooster: De verrijdbare platformladder uit de "Multicolor" serie is voorzien van gepoedercoate lichtstalen staven met ronde randen en 2 paar grote remrollen, die de platformladder automatisch afremmen tijdens het klimmen. De ladder garandeert een hoge stabiliteit door de 3-zijdige platformlijst met knie- en plintleuning. De reling en het beslag zijn gegalvaniseerd. De platformladder kan aan a'©a'©n zijde worden beklommen en is verkrijgbaar met roostertreden en platform.

- Platformformaat (B/L): 600 x 800 mm
- Broodjesdiameter: 125 mm
- Stapdiepte: 145 mm
- Afstand tussen de stappen: 240 mm (verticaal)
- Stijgingshoek: 60-°.
- Trappen en platform van roosters: Materiaal sterk, thermisch verzinkt rooster, met antislipprofiel, voor continu gebruik binnenshuis met een hoge mate van vuilophoping.

